



## **Choisir une loupe pour malvoyant : Tableaux comparatifs**



[tousergo.com](http://tousergo.com)

**03 20 81 93 89**


Loupes de poche						
Référence	Pop up MiniBrite	<a href="#">RimFree rectangle sans bord</a>	<a href="#">Rimfree sans bord</a>	<a href="#">Rimfree Rimfree Chrome</a>	MagniFlip	<a href="#">Mobilent x10</a>
Photo						
Grossissement	5x	2x	2x	2x	3x	10x
Taille (en cm)	Lentille : 3,8 x 3,3 Loupe : 11 x 5	Lentille : 12 x 7 Manche : 13 x 2,5 x 2	Ø lentille : 9 Manche : 13 x 2,5 x 2	Ø lentille : 9 Manche : 13 x 2,5 x 2	Ø lentille : 4,2 Pochette : 5,5 x 5,5 x 1	Ø lentille : 3,5
Poids (en g)	60	170	100	270	27	40
Eclairage	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Référence	<a href="#">TriView 3 grossissements</a>	<a href="#">Lighted Magnifold</a>	<a href="#">Lighted Magnilook</a>	<a href="#">Magnislide</a>	<a href="#">Loupe éclairante de lecture</a>	<a href="#">Easy Pocket</a>
Photo						
Grossissement	3x, 6x ou 9x	2x	3x ou 6x	2,5x	4x	3x
Taille (en cm)	Ø lentilles : 3 Boîtier : 6 x 4	22,2 x 14 x 2,5	Ø lentille : 5,5 Loupe : 19,6 x 9 x 2	Loupe : 19,2 x 10 x 0,4	Ø lentille : 5,6. Loupe : 21 x 7,6 x 1,5	5 x 4,6 x 0,3
Poids (en g)	37	173	41	24	247	57
Eclairage	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui

Loupes de poche					
Référence	<a href="#">Loupe de poche avec œilleton</a>	<a href="#">Loupe de poche 3 œilletons</a>	Lumipop	Visioflex	Kit 3 loupes Remov-A-Lens
Photo					
Grossissement	2x ou 5x	2,5x, 5x ou 6x	2x	2,5x	2x ou 3,5x
Taille (en cm)	Ø lentille : 7,5 Ø œilleton : 2 Manche : 13 x 3,2 x 2	Loupe : 17 x 9,7 x 1,6	Loupe : 22 x 10 x 2	Ø lentille : 6	Ø lentille acrylique : 11 Lentille rectangulaire : 12 x 7 Poignée : 14 x 4 x 3
Poids (en g)	105	54	73	78	865
Eclairage	Non	Non	Oui	Non	Oui

	Loupes sur pied						
Référence	<a href="#">Loupe pleine page sur pied</a>	<a href="#">Loupe sur pied rétro-éclairée</a>	<a href="#">Loupe sur support</a>	<a href="#">Loupe avec support en bois</a>	<a href="#">Naturalight EN1040</a>	<a href="#">Naturalight EN1030</a>	Freehand
Photo							
Grossissement	2x	3x	2x	3x	1,75x (Insert 4x)	1,75x	2,5x ou 5x
Taille (en cm)	21 x 29,7	10,5 x 17,7 x 19,5	Lentille : 24 x 16,4 19,5 x 13 x 4,5	26,7 x 19 x 11,4	Ø lentille : 9	Ø lentille : 17,5 Bras : 98	26,9 x 12,6 x 3
Poids (en g)	500	155	1450	130	2000	6000	159
Eclairage	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non

Référence	<a href="#">Daylight Slimline E25030</a>	<a href="#">Daylight E23020-01</a>	Kit Hobby Magnifier	Lighted Magnilamp	Mains libres avec pince	<a href="#">Suregrip Soft Grip</a>	<a href="#">Magniflex</a>
Photo							
Grossissement	1,75x ou 2,25x	1,75x	2x, 3x ou 3,5x	2x	2x	2x ou 10x	2x ou 3,5x
Taille (en cm)	Ø lentille : 13 Bras : 84	Ø lentille : 13 Bras : 44	Lentilles : 15 x 10,5, 9 et 11.	Ø lentille : 11 Montant : 18	Ø lentille : 10,8 Total : 28	29,6 x 16,6 x 4,7	Ø lentille : 11 Ø œilleton : 2,4
Poids (en g)	2400	3180	510	293	228	298	1435
Eclairage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui

## Loupes électroniques portables

Référence	<a href="#">Lovision</a>	<a href="#">Marina</a>	<a href="#">Stella</a>	<a href="#">Mobilux</a>	<a href="#">Mobilux digital</a>	<a href="#">Peeble</a>
<b>Photo</b>						
<b>Taille écran</b>	4,3"	3,5"	5"	4,3"	4,3" (tactile)	4,3"
<b>Grossissement</b>	5x à 24x	2x à 24x	4x à 32x	3x à 6x	4x à 12x	1.25x à 20x
<b>Modes de contraste</b>	7	15	15	3	5	7
<b>Poids (en g)</b>	235	150	245	613	220	208
<b>Autonomie</b>	4h	4h	3h	5h	2h30	3h
Référence	<a href="#">Smartlux digital</a>	<a href="#">Zoomax Snow</a>	<a href="#">Zoomax Snow HD</a>	<a href="#">Zoomax Modulis</a>	<a href="#">Zoomax M5</a>	<a href="#">Candy</a>
<b>Photo</b>						
<b>Taille écran</b>	5"	4,3"	7"	7"	5" (tactile)	5"
<b>Grossissement</b>	1,7x à 12x	4x à 12x	2,2x à 19x	2,2x à 19x	2,3x à 16x	1x à 22,5x
<b>Modes de contraste</b>	5	5		13	10	5
<b>Poids (en g)</b>	221	220	480	500	265	280
<b>Autonomie</b>	2h30	2h30	4h	4h	4h	4h30

Toutes les loupes électroniques sont équipées de la fonction gel de l'image

## Téléagrandisseurs

Référence	Presto	Aurora HD	Da Vinci (synthèse vocale)	Merlin 2 Flex Classic	Merlin Elite HD (synthèse vocale)
Photo					
Taille écran	15"	24"	24"	22 ou 24" (au choix)	24"
Grossissement	2,5x à 40x	2x à 70x	2x à 77x	2,7x à 61x.	2x à 70x
Modes de contraste	3	17	5	4	3
Gel de l'image	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions (en cm)	54 x 43 x 19		65 x 58 x 50	53 x 63	70,5 x 57,8 x 50,8
Poids (en kg)	9,8	15,8	9,7	8,5	18,2
Alimentation			Branchemet secteur		

Téléagrandisseurs					
Référence	Acrobat LCD HD	Zoomax Modulis (avec mini-téléagrandisseur)	Zoomax Panda HD	Transformer	Loupe vidéo électrique TV sans fil
Photo					
Taille écran	22, 24 ou 27" (au choix)	15"	19"	A utiliser sur ordinateur ou TV (sans écran)	A utiliser sur TV (sans écran)
Grossissement	2,85x à 68x	2,2 x à 40,85 x.	2x à 70x	3x à 30x	20x (TV de 20") à 70x (TV numérique)
Modes de contraste	7	13	17	4	3
Gel de l'image	Non	Oui	Non	Oui	Oui
Dimensions (en cm)	53 x 63			25 x 22 x 7	6,9 x 13 x 6,4
Poids (en kg)	8,5	1,1	14	0,790	0,127
Alimentation	Branchemet secteur	Batterie (4h d'autonomie)	Branchemet secteur	Batterie (4h d'autonomie)	Base de recharge